

Übersicht Radsätze

AC / DC / Trix Express / RP 25 inkl. Raddurchmesser und Achsbreite

(**HINWEIS:** nicht mehr lieferbare oder gelöschte Artikel sind in der Liste rot markiert)

Radsatz AC	Radsatz DC	∅	Achs-Breite	Trix Express	RP 25	Beschreibung	Verwendung
E204748	E206852	10,4	24,5			Doppelspeiche / Spitze	46281/2, 46082 T23914, T24313
207869 gelöscht						Vollrad / Spitze Muster bei ET	41771, 41772 ff ähnlich E700150
E259065		10,4	24,4			Speiche / Spitze RAL 7000	46069 Weinwagen nur Märklin
E307460 300669 (18St.)	E406240 alt 304062 alt 579290	10,4	20,4			Vollrad / o.Aufnahme	48290 ff Torpedopf. T24055
320551	320552	9,6	24,4		E320389	Vollrad / Spitze 760250 Achse	45703, 48573, amerik.Wagen
E321973	E320577	8,4	24,5			Vollrad / Zapfen 321966 Achse	47453, 47454
323177 gelöscht	323178	10,4	23,8			Vollrad / Spitze keine Zeichnungen	48690, 48691
323185	323191	12,5	25,7			Vollrad / Spitze	Harry Potter
	406430 E406430						T21214
346282 gelöscht	E359695						48829 Güterwagen
E363630	432950 E432950	4,8	24,1			Kl.Rad / Spitze	46770, 47404 Roll.Landstr.
700000 alt 700240		12,0	28,0			Vollrad / Zapfen	Replika, Auslauf
E700020	E700530 alt 7587 (3 St.)	12,0	24,8			Vollrad / Zapfen	
E700050	700550	12,0	24,8			Speiche / Zapfen	3048, 30050, 30080

Radsatz AC	Radsatz DC	∅	Kompl. Breite	Trix Express	RP 25	Beschreibung	Verwendung
700060 gelöscht	700520 gelöscht	12,0	27,4			Vollrad / Zapfen	Blech, 2 Achsen 4000
700070 E700070	E700500 alt 7588 (4 St.)	12,0	25,2			Vollrad / Zapfen	
E700080 alt 700120	E700280	12,0	26,0			Vollrad / Zapfen	
E700100	E700590 B alt 7589 (4 St.)	10,4	26,0			Vollrad / Zapfen	
		11,0	25,4	33341403 B alt T66681 gelöscht		Kunststoff Vollrad / Zapfen	
E700150 (700151)	7586 (VE 4 St.) E700580.020 E700580 E (32351410) alt T66613 alt 7586 (4 St.) alt 700581 alt 205431 403110 E	10,4	24,4	E33357811 alt T66689 (10 mm) 33336811 alt T66697 (10 mm)		Vollrad / Spitze	T33313 hell brüniert, glänzend 4680 T33578 dunkel brüniert, matt
		10,2	24,4	E258259		Vollrad / Spitze	T31181
E700190 alt 700090	E700600 B E406430 E	10,4	24,8			Vollrad / Zapfen	Beids. isoliert 4007, 4008,
E700200	E700270	10,4	24,0			Vollrad / Zapfen	
E700230	E700630	10,4	24,4			Speiche / Spitze SC	
E700250	E700320	10,4	24,0			Speiche / Zapfen	
36668000 gelöscht alt T66680	E32360009 B alt T66658	11,0	25,4	E33340009 alt T66688		Doppelsp. SC / Zapfen	alternativ kann für AC der RS 34301211 verwendet werden (Speichen brüniert)

Radsatz AC	Radsatz DC	∅	Kompl. Breite	Trix Express	RP 25	Beschreibung	Verwendung
E34301211	E32301211	11,0	25,4	33330307 gelöscht		Doppelsp. brüniert / Zapfen	
E36667900 alt T66679	E32376004 alt 601151 E alt T66691 E 32361403 B alt T66651 B	11,0	25,4	E33339010 E alt T66690 E E36660700 B alt T66607 B		Vollrad / Zapfen	43010, 43315, 45020.
E34382604 E36669400* alt T66694 RAL 7001	36669200 alt T66692 alt 601152	11,0	25,4	E36669300 alt T66693 RAL 7035		Doppelsp.GR / Zapfen	43984
E34347105	E32367105 B alt T66609 B alt 601149 B	9,0	25,4	E33359805 B alt T66608 B E33131400 E alt T66732 E		Vollrad / Zapfen	
		9,0	25,4	33347105 alt T66683 gelöscht		Vollrad Kunststoff / Zapfen	
	32368205 B alt T66652	10,0	25,4	E33348205 B alt T66682 gelöscht		T Vollrad / Zapfen TE Kunststoff / Speiche / Zapfen	
				E244512 B		TE Kunststoff / Speiche grau / Zapfen	T33914

E = einseitig isoliert

B = beidseitig isoliert

***Radsatz hat Kunststoffspeichen, daher ist der Radsatz beidseitig isoliert.**

311029 (Set 12 x 307460 und 12 x 323177) 3L~

lieferbar (04/16)

310199 (Set 16 x 406240 und 16 x 323178) 2L

nicht mehr lieferbar

Aufstellung für Anfragen nach zapfgelagerten Achsen in AC und DC mit Raddurchmesser und Achsbreite:

AC	DC	Ø	Achsbreite	
E321973	E320577	8,4	24,5	Vollrad
E700020	E700530	12,0	24,8	Vollrad
E700050	700550	12,0	24,8	Speiche
E700070	E700500	12,0	25,2	Vollrad
E700080	E700280	12,0	26,0	Vollrad
E700100	E700590	10,4	26,0	Vollrad
E700190	E700600	10,4	24,8	Vollrad
E700200	E700270	10,4	24,0	Vollrad
E700250	E700320	10,4	24,0	Speiche
E34301211	E32360009	11,0	25,4	Doppelspeiche
E34301211	E32301211	11,0	25,4	Doppelspeiche
E36667900	E32376004	11,0	25,4	Vollrad
E34382604	E36669200	11,0	25,4	Doppelspeiche grau
E34347105	E32367105	9,0	25,4	Vollrad